

**Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi, „5” chwyt SDS Plus, Ø×długość całkowita: 22X450mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789005 22X450
GTIN	3165140028097
Klasa artykułu	76K

**Opis****Wykonanie:**

Aktywny wierzchołek centrujący do wcinania w betonie. Wysokiej jakości ostrze z HM z bardzo mocnym lutem gwarantuje długi okres trwałości również przy wierceniu w zbrojonym betonie.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

**wskazówka:**

Przed użyciem wiertel długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita	450 mm
Ø	22 mm
długość linii śrubowej	400 mm
Materiał ostrza	węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie udarowe
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia