

**Mahr****Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, zakres pomiarowy: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418753 100
GTIN	2050001889775
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Do pomiaru rowków, podcięć, wycięć, odsadzeń itp. Błędy graniczne zgodne z normą **DIN 862**.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032. 3 końcówki pomiarowe (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm i promień 6 mm).

**Wyp. dodatkowe:**

Przewód do transmisji danych nr 498940. Końcówki pomiarowe talerzykowe nr 418660 gr. 0,5, trzpienie specjalne nr 434900–4915, z gwintem M2,5.

złącze: złącze Digimatic

złącze: złącze USB

złącze: interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 67

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

materiał: stal stopowa, INOX

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

Ø drążka: 4 mm

długość mostka: 85 mm

przekrój szyny pomiarowej: 16 × 3 mm

**Opis techniczny**

Ø drążka	4 mm
----------	------

Przełączalny odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
granica błędu	0,03 mm
Kalibracja	A1
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
przekrój szyny pomiarowej	16 × 3 mm
długość mostka	85 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
złącze	złącze Digimatic
złącze	złącze USB
złącze	interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 67
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	stal stopowa, INOX
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

## Akcesoria

Końcówka pomiarowa talerzykowa grubość talerzyka 0,5 mm	418660 0,5
	081560 CR2032

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032

Trzpienie z HM typ 2	434910 2
Końcówka pomiarowa talerzykowa grubość talerzyka 1 mm	418660 1
Trzpienie stalowe typ 2	434900 2
Pokrywa schowka na baterie	412235
Trzpień rubinowy typ 2	434915 2