

Garant**RC.X 1003, Gatunek: HB7010-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.X 1003 HB7010-1 Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 440 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7010-1
Łamacz wiórów	SM

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DIN 1003
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia