

**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 120,, Ø główki x szerokość główki:  
15X15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554300 15X15
GTIN	4045197803320
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

**Opis techniczny**

Ø chwytu	3 mm
szerokość główki	15 mm
ziarnistość	120
maksymalna prędkość obrotowa	35000 min <sup>-1</sup>
Ø główki	15 mm
zalecana prędkość obrotowa	24000 min <sup>-1</sup>
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 120,

Rodzaj produktu

Ściernice wachlarzowe,

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
suchy	nadaje się		