

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki: 15X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554500 15X15
GTIN	4045197803450
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 24000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 35000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø główki	15 mm
szerokość główki	15 mm
maksymalna prędkość obrotowa	35000 min ⁻¹
ziarnistość	240
zalecana prędkość obrotowa	24000 min ⁻¹
Ø chwytu	3 mm
Materiały ściernicze	ziarna korundu (A)

oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 240,