

**HOLEX****Głębokościomierze cyfrowe do rowków, zakres pomiarowy: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418755 100
GTIN	4045197801890
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Głębokościomierze cyfrowe do pomiarów rowków, podcięć, wycięć, odsadzeń i otworów. Konstrukcja o zmniejszonej masie, dzięki zastosowaniu profili aluminiowych wzmocnionych stalą, o powierzchni pokrytej tlenkami. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe zapewnia położona wewnątrz, podwójna prowadnica pryzmowa. W trzpień pomiarowy można wkręcać różne końcówki pomiarowe (M2,5).

Kształtownik aluminiowy wzmocniony stalą, powierzchnia z powłoką tlenkową. Podwójna prowadnica pryzmatyczna. Wymienne końcówki pomiarowe (M2,5).

**Zastosowanie:**

Pomiar podcięć, rowków, otworów i odsadzeń.

**w dostawie::**

Końcówka pomiarowa ze stalową kulką, końcówka talerzykowa, mostki pomiarowe 150 mm i 350 mm, bateria nr 081560, wielk. LR44.

**wskazówka:**

Mostki pomiarowe 550 mm, 750 mm i 900 mm na zamówienie.

Opakowanie: sztywny pojemnik

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

granica błędu: 0,03 mm

Ø talerzyka końcówki: 10 mm

Ø drążka: 4 mm

przekrój szyny pomiarowej: 23,5 × 9 mm

**Opis techniczny**

Ø talerzyka końcówki	10 mm
----------------------	-------

zakres pomiarowy	0 - 100 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
Ø drążka	4 mm
granica błędu	0,03 mm
przekrój szyny pomiarowej	23,5 × 9 mm
Kalibracja	A1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR44
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierz cyfrowy do rowków

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii LR44	081560 LR44
---	-------------