

**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), drobny, Ø główki x szerokość główki:  
60X30 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554970 60X30
GTIN	4045197804044
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

### Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 280

zalecana prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Ø główki	60 mm
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	5000 min <sup>-1</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	30 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobny
Atrybut nazwy produktu	drobny