

HOLEX®

Ściernice wachlarzowe, włóknina / płótno, drobny, Ø główki x szerokość główki: 50X20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554930 50X20
GTIN	4045197803788
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym **wzmacnia efekt ścierny** włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 280 / 240

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 11000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø główki	50 mm
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	11000 min ⁻¹
szerokość główki	20 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	280 / 240
ziarnistość	drobny
Atrybut nazwy produktu	drobny