

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (A), drobny, Ø główki x szerokość główki:
50X20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554970 50X20
GTIN	4045197803931
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.

Włóknina przesycona korundem zwykłym (A). Za jej pomocą uzyskuje się **równomierne, matowe wykończenie**.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 280

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 11000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	11000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø główki	50 mm
Ø chwytu	6 mm
szerokość główki	20 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	drobny
Atrybut nazwy produktu	drobny