



Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 50 Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657352 50
GTIN	4045197804181
Klasa artykułu	62E

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych. wmontowana na stałe grzechotka z 4-kątem przetykowym zabezpieczonym przed zgubieniem, **do dokręcania w prawo i w lewo.**

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

± 3% nastawionej wartości.

wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3 %

Kalibracja: O6

Kalibracja: O7

długość całkowita L: 328 mm

zakres momentu obrotowego: 10 - 50 Nm

masa: 1000 g

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Opis techniczny

kierunek dociągania	dociąganie w prawo i w lewo
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
masa	1000 g
maksymalny moment obrotowy	50 Nm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
zakres momentu obrotowego	10 - 50 Nm
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
przełączalny odczyt	Nm
Kształt przyłącza	czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	bez skali (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback	Wyzwalający
norma	DIN EN ISO 6789
długość całkowita L	328 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [L ₃]	209 mm
Kalibracja	O6
Kalibracja	O7
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

Usługi

Nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali	018890
Kalibracja i nastawienie kluczy dynamometrycznych bez skali maksymalny moment obrotowy 400 Nm	018891 400

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

Akcesoria

Przyrząd do kontroli momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych „SmartCheck“ Maksymalny moment obrotowy 100 Nm

654650 100

Części zamienne do grzechotek czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal

657271 3/8

Elektroniczne przyrządy kontrolne do kluczy dynamometrycznych „ProTest“ maksymalny moment obrotowy 60 Nm

654460 60