



Przyrząd zaciskowy ISG-1000



Dane zamówienia

Numer katalogowy	354400
GTIN	2050001790606
Klasa artykułu	35B

Opis

Wykonanie:

Łatwa obsługa. Mały, lekki przyrząd zaciskowy do opravek termokurczliwych, przenośny. Maksymalna długość narzędzia możliwa do zaciśnięcia wynosi 290 mm. Zakres zaciskania \varnothing 3–16 mm.

w dostawie::

1 krążek wymienny 6 – 16 mm i 1 para rękawic ochronnych.

Wyp. dodatkowe:

Krążki wymienne nr 354440, podstawowe uchwyty narzędziowe nr 354225-354227.

Opis techniczny

głębokość	390 mm
szerokość	310 mm
moc	6,5 kW
przyłącze	3 × 400 V / 16 A
wysokość	640 mm

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Przyrząd termoskurczowy

Akcesoria

Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 50	354226 50
Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 40	354227 40
Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę TempDex 710 rozmiar rękawic 11	094630 11
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 50	354225 50
Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 40	354226 40
Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 30	354227 30
Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 32	354226 32
Krażki wymienne do ISG-1000 do Ø mocowania 3-6 mm	354440 3-6
Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 50	354227 50
Para rękawic odpornych na wysoką temperaturę TempDex 710 rozmiar rękawic 9	094630 9
Krażki wymienne do ISG-1000 do Ø mocowania 6-16 mm	354440 6-16
Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 63	354226 63
Podstawowy uchwyt narzędziowy do PSC do chwytu stożkowego PSC 63	354227 63
Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do chwytu stożkowego HSK 80	354226 80
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu stożkowego SK 30	354225 30

Podstawowy uchwyt narzędziowy do uchwytów HSK do
chwytu stożkowego HSK 100

354226 100

Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK do chwytu
stożkowego SK 40

354225 40