

HOLEX**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: A1020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 A1020
GTIN	4045197804723
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec

Ø główki: 9,6 mm

długość główki L₁: 19 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	64 mm
Kształt	A1020
oznaczenie uzębienia	Stal Z

długość główki L ₁	19 mm
Ø główki	9,6 mm
opis kształtu	walec
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe