

HOLEX**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: C0616****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 C0616
GTIN	4045197804785
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 18 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	50 mm
Kształt	C0616
oznaczenie uzębienia	Stal Z

długość główki L ₁	18 mm
opis kształtu	walc. okr.
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	6 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe