

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: D0807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 D0807
GTIN	4045197804839
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 8 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 7 mm

długość całkowita: 52 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
opis kształtu	zatrask. kul.
długość główki L <sub>1</sub>	7 mm
długość całkowita	52 mm
Ø główki	8 mm
Kształt	D0807
oznaczenie uzębienia	Stal Z
Ø chwytu	6 mm

Materiał ostrza  
&nbsp;

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe