

HOLEX**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: D1009****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 D1009
GTIN	4045197804846
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 9,6 mm

długość główki L₁: 8 mm

długość całkowita: 54 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	9,6 mm
Kształt	D1009
opis kształtu	zatrask. kul.
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość główki L ₁	8 mm
długość całkowita	54 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Stal Z

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe