

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: F0618****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 F0618
GTIN	4045197804860
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 18 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Kształt	F0618
opis kształtu	łukowy łagodny
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny

długość główki L <sub>1</sub>	18 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	Stal Z
Ø główki	6 mm
długość całkowita	50 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe