

HOLEX**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: F1020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 F1020
GTIN	4045197804884
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 9,6 mm

długość główki L₁: 19 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	9,6 mm
Kształt	F1020

opis kształtu	łukowy łagodny
oznaczenie uzębienia	Stal Z
długość główki L ₁	19 mm
długość całkowita	64 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe