

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: G0618****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 540740 G0618  |
| GTIN             | 4045197804907 |
| Klasa artykułu   | 52D           |

**Opis****Wykonanie:**

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| długość główki L <sub>1</sub> | 20 mm |
| długość całkowita             | 50 mm |
| Ø główki                      | 6 mm  |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| oznaczenie uzębienia        | Stal Z           |
| Kształt                     | G0618            |
| Stopień wielkości uzębienia | zgrubny          |
| opis kształtu               | łukowy ostry     |
| Ø chwytu                    | 6 mm             |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;   | HM               |
| Rodzaj produktu             | Pilniki obrotowe |