

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: G1020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 G1020
GTIN	4045197804914
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 9,6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 19 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

oznaczenie uzębienia	Stal Z
Ø główki	9,6 mm
Ø chwytu	6 mm

Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Kształt	G1020
długość główki L <sub>1</sub>	19 mm
opis kształtu	łukowy ostry
długość całkowita	64 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe