

HOLEX**Pilniki obrotowe Z stal – zgrubne, HM, Typ: L1020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540740 L1020
GTIN	4045197804938
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy łagodny

Ø główki: 9,6 mm

długość główki L₁: 30 mm

długość całkowita: 76 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	76 mm
oznaczenie uzębienia	Stal Z
Ø główki	9,6 mm

Ø chwytu	6 mm
opis kształtu	stożkowy łagodny
długość główki L ₁	30 mm
Kształt	L1020
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe