

Garant**Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 90/130mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274050 90/130 |
| GTIN | 4062406204402 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048. $D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing$ dla 1 wcięcia / $D_2 = \text{maks. } \varnothing$ dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

| | |
|---|--------|
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2 | 130 mm |
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1 | 90 mm |
| maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$ | 25 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Klucz systemowy | tak |
| Szerokość skrawania W | 5 mm |

Szerokość skrawania W

6 mm

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy