

**Garant****Uchwyty płytek skrawających wypukłe Heavy-Duty-Plus do wcinania, lewe, R  
promień wcięcia: 184/250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274090 184/250
GTIN	4062406204853
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274006.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1 = \varnothing$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \varnothing$  maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	184 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	250 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	80 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	8 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

