

TAJIMA**Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytem i końcówką roboczą i 1 ostrzem Razar Black, 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	844970
GTIN	4975364111678
Klasa artykułu	83M

Opis**Wykonanie:**

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej prowadnicy metalowej, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Poręczny uchwyt z **2 rodzajów materiału**, z przyjemną powłoką elastomerową. Ostrze blokuje się automatycznie. **Wielofunkcyjna końcówka** prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Z 1 odłamywanym, 13-członowym ostrzem (nr 844917 rozm. 10), **szerokość 9 mm**.

długość noża bez ostrza: 160 mm

długość grotu: 80 mm

szerokość grotu: 9 mm

grubość grotu: 0,4 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 13

Opis techniczny

grubość grotu	0,4 mm
długość grotu	80 mm
długość noża bez ostrza	160 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	13
szerokość grotu	9 mm
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Aksesoria

Pojemnik	845130
Przykładnica do przycinania długość 600 mm	845360 600
Pojemnik mały	845135
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „multisharp” Liczba 10	844917 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „multisharp” Liczba	844917
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba	844915
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „experience” Liczba	844910