



Wiertarka akumulatorowa z wymiennym uchwytem wiertarskim, Typ: GSR1235FCF



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 070242 GSR1235FCF |
| GTIN | 3165140936910 |
| Klasa artykułu | 03B |

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 12 V, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękkiego uchwytu.**

Precyzyjna praca również w trudnodostępnych miejscach, dzięki małym wymiarom, z **uchwytem bitów** albo wymienną **nasadką mimośrodową albo kątową**. Szeroki zakres zastosowania dzięki czterem różnym nasadkom **FlexiClick**. Wygodna obsługa: Nasadki do ustawiania 16 różnych pozycji pozostają na urządzeniu.

w dostawie::

W komplecie ładowarka, nakładka mimośrodowa, uchwyt wiertarski, nakładka do wiercenia kąтового, gniazdo bitów i L-BOXX.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073851 ff i 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

oznaczenie producenta: GSR 12V-35 FC

konstrukcja silnika: 2-biegunowy silnik

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 3 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------|
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 0 - 10 mm |
| robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 - 460 min ⁻¹ |
| robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 - 1300 min ⁻¹ |
| oznaczenie producenta | GSR 12V-35 FC |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| Napięcie akumulatorów | 12 V |
| maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 20 Nm |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 |
| maks. wibracje wg EN | <1,9 m/s ² |
| typowe zastosowanie | Strong |
| konstrukcja silnika | 2-biegunowy silnik |
| pojemność akumulatora | 3 Ah |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 35 Nm |
| maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 32 mm |
| masa | 0,8 kg |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka |

Aksesoria

Ładowarki akumulatorów Typ AL1130CV

073866 AL1130CV

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12
V

073855 B12