

Mitutoyo**Mikrometry zewnętrzne zestaw 3-elementowy, pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

w dostawie::

3 x mikrometr zewnętrzny 420500 rozm. 0-25.

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
Ø wrzeciona	6,35 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
skok wrzeciona	1/50 mm
granica błędu	2 µm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Substrat węgla spiekane
Ø bębena pomiarowego	18 mm
norma	DIN 863

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 3X25 mm	022000 3X25
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 3X25 mm	022010 3X25

Akcesoria

Mikrometry zewnętrzne zakres pomiarowy 0-25 mm	420500 0-25
--	-------------