

Regał z półkami 1 regał podstawowy, 2 regały dostawne, głębokości 400 mm, wys. / szer.półki: 2000/1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990531 2000/1000
GTIN	
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 150 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu na wtyk.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm 1300 kg.

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**
- **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

Liczba półek	15
wymiar montażowy	3072×436 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 400 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe