

Impregnowane drewniane podesty bezpieczeństwa bez fazowania, bez profilu czołowego, szerokość 80 cm, długość: 200 cm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	964860 200
GTIN	4047482136243
Klasa artykułu	96C

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Listwy połączone linami stalowymi o grubości 3 mm. Zamknięcie i zaślepki z mosiądzu. Elastyczne stopki gumowe z NBR zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Dzięki impregnacji nadają się w szczególności do stosowania razem z olejowymi środkami smarnymi i chłodząco-smarującymi.

Wysokość: ok. 35 mm

Masa: ok. 13 kg/m²

Norma: Sprawdzone pod kątem odporności na poślizg (R11) i przestrzeni wypełnienia (V10) przez IFA (Instytut ds. BHP Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń).
masa: 24,5 kg

Opis techniczny

długość	200 cm
masa	24,5 kg
Atrybut nazwy produktu	szerokość 80 cm
szerokość podestu	80 cm
Rodzaj produktu	Podest drewniany

