

**Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613600 9
GTIN	4062406219666
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

wskazówka:

HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zaleta:

- **Śruby są chwytane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 120 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 8 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	9 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	4,5 mm
długość klucza L	120 mm
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	8 mm

rozwartości kluczy	metryczny
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętaków 23	613610 23
--	-----------