

Garant

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 6X7 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615600 6X7
GTIN	4062406219703
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

HT-Drive– wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zalety

- **Śruby są chwytane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 165 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 11 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 12 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	12 mm
rozwartość klucza 2	7 mm
rozwartość klucza 1	6 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	11 mm
długość klucza L	165 mm
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
pierścień głęboko odsadzony	tak
pierścień otwarty	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie