

**Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613600 32
GTIN	4062406220136
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

**wskazówka:**

**HT-Drive** – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

**Zaleta:**

- **Śruby są chwytane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 360 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 21 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	21 mm
długość klucza L	360 mm
rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza	32 mm

maksymalna wysokość szczęk h1	14 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

---

## Akcesoria

Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętaków 16	613610 16
--	-----------