



Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613600 12
GTIN	4062406220044
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

wskazówka:

HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zaleta:

- **Śruby są chwytane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 140 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 5,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2maks.}: 10 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	5,5 mm
rozwartość klucza	12 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	140 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	10 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie