



Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 6 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613600 6 |
| GTIN | 4062406219598 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

wskazówka:

HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zaleta:

- **Śruby są chwytane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 105 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 6 mm

Opis techniczny

| rozwartości kluczy | metryczny |
|--|-----------|
| rozwartość klucza | 6 mm |
| maksymalna wysokość szczęk h1 | 4 mm |
| maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.} | 6 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| długość klucza L | 105 mm |
| norma | DIN 3113 A |
| norma | ISO 3318 |
| norma | ISO 7738 |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia | matowy chromowany |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Zestawy kluczy oczkowych liczba wkrętaków 23 | 613610 23 |
|--|-----------|