



Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613600 13
GTIN	4062406220051
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

wskazówka:

HT-Drive – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zaleta:

- **Śruby są chwytane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 160 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 6,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 11 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	13 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	6,5 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	11 mm

długość klucza L	160 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie