

**Garant**
**Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 10 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614600 10
GTIN	4062406220624
Klasa artykułu	61A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

**HT-Drive** – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **HT-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 165 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 5,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 8 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	8 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	165 mm
rozwartość klucza	10 mm

maksymalna wysokość szczęk h1	5,5 mm
położenie pierścienia	10 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
nieiskrzący	nie
pierścień głęboko odsadzony	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie