

**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 21X23 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610600 21X23
GTIN	4062406220372
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 250 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 47 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 51 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
rozwartość klucza 2	23 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	51 mm
długość klucza L	250 mm
rozwartość klucza 1	21 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna szerokość szczęki b1	47 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie