



## Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613600 16
GTIN	4062406220525
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

#### wskazówka:

**HT-Drive** – wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

#### Zalety:

- **Śruby są chwytane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 180 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 8 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{maks.}}$ : 13 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	16 mm
długość klucza L	180 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość szczęk h1	8 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	13 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie