

**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 21X24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 610600 21X24 |
| GTIN | 4062406220389 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

długość klucza L: 250 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 47 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 53 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------|
| maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 47 mm |
| rozwartości kluczy | metryczne |
| rozwartość klucza 2 | 24 mm |
| długość klucza L | 250 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 53 mm |
| rozwartość klucza 1 | 21 mm |
| norma | DIN 3110 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| norma | ISO 3318 |
| położenie szczęki 1 | 15 stopni |
| położenie szczęki 2 | 15 stopni |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia | matowy chromowany |
| nieiskrzący | nie |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |