

Garant**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 10X11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615600 10X11
GTIN	4062406220860
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

HT-Drive– wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zalety

- **Śruby są chwywane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 200 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 16 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 18 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	16 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	18 mm
długość klucza L	200 mm

rozwartość klucza 2	11 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
pierścień głęboko odsadzony	tak
pierścień otwarty	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie