

Garant
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 24 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	614600 24
GTIN	4062406220747
Klasa artykułu	61A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

HT-Drive – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **HT-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 330 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 10,2 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$: 15,7 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	24 mm
długość klucza L	330 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	10,2 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	15,7 mm

rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	10 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
nieiskrzący	nie
pierścień głęboko odsadzony	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie