

Garant**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 16X17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610600 16X17
GTIN	4062406220297
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	17 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	39 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	36 mm
długość klucza L	205 mm
rozwartości kluczy	metryczne
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni

położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie