

**Garant**
**Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 32 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614600 32
GTIN	4062406220778
Klasa artykułu	61A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

**HT-Drive** – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **HT-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 430 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 14 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{maks.}}$ : 21 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	21 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość szczęk h1	14 mm
rozwartość klucza	32 mm

długość klucza L	430 mm
położenie pierścienia	10 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
nieiskrzący	nie
pierścień głęboko odsadzony	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie