

**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 27X30 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 610600 27X30 |
| GTIN | 4062406220426 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 300 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 60 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 66 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 10 mm

Opis techniczny

| rozwartości kluczy | metryczne |
|---------------------------------|-----------|
| rozwartość klucza 1 | 27 mm |
| rozwartość klucza 2 | 30 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 66 mm |
| długość klucza L | 300 mm |
| maksymalna wysokość szczęki h | 10 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 60 mm |
| norma | DIN 3110 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| norma | ISO 3318 |
| położenie szczęki 1 | 15 stopni |
| położenie szczęki 2 | 15 stopni |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa. |
| powierzchnia | matowy chromowany |
| nieiskrzący | nie |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |