

**Garant****Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614600 16
GTIN	4062406220679
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

**HT-Drive** – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **HT-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 230 mm

maksymalna wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 8 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 11 mm

**Opis techniczny**

rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza	16 mm
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	11 mm
długość klucza L	230 mm

maksymalna wysokość szczęk h1	8 mm
położenie pierścienia	10 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
nieiskrzący	nie
pierścień głęboko odsadzony	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie