

**Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 8X9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610600 8X9
GTIN	4062406220181
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 140 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 20 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 22 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 4 mm

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	22 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	20 mm
długość klucza L	140 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna wysokość szczęki h	4 mm
norma	DIN 3110

norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie