

Garant**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 13X17 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615600 13X17 |
| GTIN | 4062406220914 |
| Klasa artykułu | 61A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

HT-Drive– wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zalety

- **Śruby są chwytane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 245 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 22 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 27 mm

Opis techniczny

| | |
|---|--------|
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks. | 27 mm |
| długość klucza L | 245 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks. | 22 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| rozwartość klucza 2 | 17 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| rozwartość klucza 1 | 13 mm |
| położenie pierścienia | 75 stopni |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | matowy chromowany |
| pierścień głęboko odsadzony | tak |
| pierścień otwarty | nie |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |