

Garant**Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba wkrętek: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610610 10
GTIN	4062406220488
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Wielk. 6×7;
8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Opis techniczny

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 8X9 mm	610600 8X9
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 21X24 mm	610600 21X24
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 14X15 mm	610600 14X15
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 27X30 mm	610600 27X30
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 10X11 mm	610600 10X11
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 20X22 mm	610600 20X22
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 12X13 mm	610600 12X13
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 16X17 mm	610600 16X17
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 6X7 mm	610600 6X7
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 18X19 mm	610600 18X19