

**Garant**
**Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 18 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614600 18
GTIN	4062406220693
Klasa artykułu	61A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

**HT-Drive** – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **HT-Drive. Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 255 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 8,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{maks.}}$ : 12 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h1	8,5 mm
rozwartość klucza	18 mm
długość klucza L	255 mm
rozwartości kluczy	metryczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	12 mm
położenie pierścienia	10 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
nieiskrzący	nie
pierścień głęboko odsadzony	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie