

Garant
Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 19 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	614600 19
GTIN	4062406220709
Klasa artykułu	61A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył przyczepny, profilowany bardzo trwale i niezwykle wytrzymałe **oczko głęboko odsadzone.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

HT-Drive – profil specjalny. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu **HT-Drive**. **Zalety:**

- **Śruby są chwyłtane za boki łbów. – Ochrona śrub. – Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. – Pewny chwył i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 265 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 8,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 13 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	8,5 mm
długość klucza L	265 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	13 mm

rozwartość klucza	19 mm
położenie pierścienia	10 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
nieiskrzący	nie
pierścień głęboko odsadzony	tak
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie