

Garant**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 22X24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615600 22X24
GTIN	4062406221034
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

HT-Drive– wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

Zalety

- **Śruby są chwywane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 330 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 34 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 37 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	22 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	37 mm

rozwartość klucza 2	24 mm
długość klucza L	330 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	34 mm
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
pierścień głęboko odsadzony	tak
pierścień otwarty	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie