

**Garant****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 24X26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Poręczny uchwyt profilowy. Bardzo trwałe i wyjątkowo wytrzymałe. Oczko o profilu **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana (niełuszcząco); krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

**HT-Drive**– wyjątkowo dokładnie dopasowany profil.

**Zalety**

- **Śruby są chwymane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

długość klucza L: 330 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 36 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 40 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 2	26 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	40 mm
długość klucza L	330 mm

maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	36 mm
rozwarości kluczy	metryczny
rozwarość klucza 1	24 mm
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
pierścień głęboko odsadzony	tak
pierścień otwarty	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie